

## Armario para archivadores, Anchura: 1200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	974221 1200
GTIN	2050002053724
Clase de artículo	91Q

### Descripción

#### Ejecución:

Armario con puerta giratoria de madera con 4 estantes de metal, grosor 25 mm, regulables en intervalos de 32 mm, altura para 5 archivadores. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado gris metalizado. Zócalo de acero, altura 30 mm, siempre gris metalizado, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

#### Lacado:

**Decoración disponible en 5 colores:** arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

#### Nota:

**Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023:** haya, fresno, arce, nogal.

### Descripción técnica

Peso	122 kg
Profundidad	450 mm
Anchura	1200 mm
Forma asa	Tirador curvado

Altura útil	1851 mm
Apto para sistemas de cerradura	no
Número de estantes	4
Número cerradura intercambiable individualmente	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Altura	1931 mm
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Armario de oficina