



Máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ G5-02, Color: BLACK



Datos de pedido

Número de pedido	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Clase de artículo	040

Descripción

Ejecución:

La máscara de soldadura automática **Speedglas™ G5-02** está equipada con el primer **chasis antideslumbrante curvado** a nivel mundial. Además, el filtro de soldadura puede seguir la forma curvada de la cabeza, permitiendo así un **campo visual máximo** con una **forma constructiva delgada de la máscara**. La **tecnología Natural Colour** para una excelente percepción de los colores permite controlar al máximo el arco durante el proceso de soldadura. Un **nivel claro de 2,5** permite unas condiciones de visibilidad especialmente buenas para el mecanizado intermedio. Un menú fácil de usar, la aplicación **3M Connected Equipment**, que ayuda a configurar los ajustes correctos, así como las características habituales de equipamiento Premium de una máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ completan el conjunto.

Niveles de protección oscuros: 8 – 12

Nivel claro: 2,5. 500 horas).

Campo visual filtro de soldadura: 76 × 150 mm:

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Suministro:

Máscara de soldadura automática G5-02 incl. paño de limpieza y bolsa de almacenamiento.

Tiempo de conmutación de claro a oscuro: 0,1 ms

Tiempo de conmutación de oscuro a claro: 50 - 1000 ms

Descripción técnica

Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	50 - 1000 ms
Color	negro
Tipo de producto	Máscara de soldadura

Accesorios

Juego de vidrios frontales exteriores, 5 piezas (resistente a los arañazos) G5-02 Tipo G5-02	098011 G5-02
Juego de vidrios frontales interiores, 2 piezas G5-02 Tipo G5-02	098013 G5-02
Cubierta frontal G5-02 Tipo G5-02	098010 G5-02
Chasis antideslumbrante (incl. vidrios frontales interiores y exteriores) G5-02 Tipo G5-02	098012 G5-02