

Garant

Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/04mm



Datos de pedido

Número de pedido	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Profundidad útil T	1,1 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ø perforación previa mínima D _{min.}	5,2 mm
Tamaño de placa	4 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Anchura de cuello L ₄	4 mm
Longitud total L	57 mm
Código ISO Soporte	E08X SDQCR/L04
Desplazamiento central L ₃	2,6 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------