

**Garant**

**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/03mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Clase de artículo	21P

## Descripción técnica

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Tamaño de placa	3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Código ISO Soporte	E08X SCLCR/L03
Longitud de la cabeza $L_1$	26 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	5 mm
Ø de mango $D_s$	8 mm
Longitud total $L$	57 mm
Desplazamiento central $L_3$	2,5 mm
Anchura de cuello $L_4$	4 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 13

269028 13