

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/03mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Tamaño de placa	3 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	5 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Desplazamiento central L_3	2,5 mm
Código ISO Soporte	E08X SCLCR/L03
Ø de mango D_s	8 mm
Longitud total L	57 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Anchura de cuello L_4	4 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 13

269028 13