

Garant

Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/04mm



Datos de pedido

Número de pedido	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	2,6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Tamaño de placa	4 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Profundidad útil T	1,1 mm
Código ISO Soporte	E08X SDQCR/L04
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	5,2 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Anchura de cuello L_4	4 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Longitud total L	57 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------