

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/04mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Profundidad útil T	1,5 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	5,6 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Desplazamiento central L_3	3 mm
Tamaño de placa	4 mm
Código ISO Soporte	E08X SDUCR/L04
Longitud total L	57 mm
Anchura de cuello L_4	4 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------