

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/04mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Código ISO Soporte	E08X SDUCR/L04
Ø de mango D _s	8 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ø perforación previa mínima D _{min.}	5,6 mm
Anchura de cuello L ₄	4 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Profundidad útil T	1,5 mm
Longitud total L	57 mm
Desplazamiento central L ₃	3 mm
Tamaño de placa	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar