

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268116 8/05 |
| GTIN | 4062406584122 |
| Clase de artículo | 21P |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Longitud de la cabeza L ₁ | 26 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 26 |
| Código ISO Soporte | E08X SVJCR/L05 |
| Ángulo de ajuste κ | 142 grados |
| Desplazamiento central L ₃ | 2 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VC.. 0501.. |
| Anchura de cuello L ₄ | 4 mm |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 5,5 mm |
| Longitud total L | 57 mm |
| Ø de mango D _s | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Material de corte | MD |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26

269028 26