

**Garant**

**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Clase de artículo	21P

**Descripción técnica**

Anchura de cuello $L_4$	6 mm
Longitud total L	57 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,2 mm
Código ISO Soporte	E08X SVXCR/L05
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Desplazamiento central $L_3$	5 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	26 mm
Profundidad útil T	3 mm
Tamaño de placa	5 mm
Ø de mango $D_s$	8 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	113 grados
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------