

Garant
Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm

Datos de pedido

Número de pedido	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Profundidad útil T	3 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Longitud total L	57 mm
Código ISO Soporte	E08X SVXCR/L05
Ø de mango D _s	8 mm
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Tamaño de placa	5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	9,2 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------