

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Longitud total L	57 mm
Código ISO Soporte	E08X SVLCR/L05
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	9,2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Desplazamiento central L_3	5 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Profundidad útil T	3 mm
Anchura de cuello L_4	6 mm
Ø de mango D_5	8 mm
Tamaño de placa	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------