

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm**

Datos de pedido

Número de pedido	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ø perforación previa mínima D _{min.}	9,2 mm
Longitud total L	57 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Tamaño de placa	5 mm
Código ISO Soporte	E08X SV95CR/L05
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------