

Garant
Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm

Datos de pedido

Número de pedido	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	9,2 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Tamaño de placa	5 mm
Anchura de cuello L_4	6 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Código ISO Soporte	E08X SV95CR/L05
Desplazamiento central L_3	5 mm
Longitud total L	57 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------