

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Ø de mango D _s	8 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Profundidad útil T	3,5 mm
Tamaño de placa	5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Desplazamiento central L ₃	5,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ø perforación previa mínima D _{min.}	10,2 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Longitud total L	57 mm
Código ISO Soporte	E08X SVVCR/L05
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------