



Regleta de enchufes con función master-slave, Número de tomas de corriente: 8



Datos de pedido

Número de pedido	081179 8
GTIN	4007123611867
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Con interruptor de seguridad iluminado y zócalos de toma de corriente girados en 45°. Potencia nominal 3500 W (16 A).

Regleta de enchufes automática con protección contra sobretensión y función master-slave. La protección contra sobretensión (19500 A) evita el fallo de aparatos conectados después de sobretensiones. Con el interruptor Con/Des de un aparato que está conectad en la toma de corriente master, todos los aparatos de la toma de corriente slave se pueden encender o apagar automáticamente. **1 toma de corriente master, 5 slave y 2 permanentes.** Umbral de conexión ajustable (aprox. 8 a 80 W).

Longitud de cable: 3 m

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Número de tomas de corriente 230 V/16 A	8
Tipo de enchufe entrada	F
Número de tomas de corriente	8
Longitud de regleta	570 mm
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H05VV-F
Longitud de cable	3 m

Tipo de producto

REGLETA DE ENCHUFES