

Garant UNILINE

**UNI Panel, Para tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	955440 S
GTIN	4062406583286
Clase de artículo	9GC

**Descripción****Ejecución:**

Columna vertical delgada de chapa de acero, de pared doble con pared perforada en ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de accesorios para paneles perforados, ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas.

**Lacado:**

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

**Nota:**

Encontrará placas de identificación en los n.º 955442 – 955444. Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.º 955474.

Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Altura: 1375 mm

Profundidad: 380 mm

Anchura: 300 mm

Peso: 17 kg

**Descripción técnica**

Serie	Panel
Profundidad	380 mm
Anchura	300 mm
Altura	1375 mm
Capacidad de carga	30 kg
Peso	17 kg
Retícula panel perforado Hoffmann	9x9
Tipo de producto	Soporte para pared perforada