

Garant UNI LINE**UNI Panel, Para tipo: L****Datos de pedido**

Número de pedido	955440 L
GTIN	4062406583309
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Columna vertical delgada de chapa de acero, de pared doble con pared perforada en ambos lados $\square 9 \times 9$ mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de accesorios para paneles perforados, ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Nota:

Encontrará placas de identificación en los n.º 955443 – 955444. Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.º 955474.

Descripción técnica

Capacidad de carga	30 kg
Anchura	610 mm
Serie	Panel
Peso	45 kg

Altura	2165 mm
Profundidad	440 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Soporte para pared perforada