



Pie de rey, Capacidad de medición: 1500mm



Datos de pedido

Número de pedido	415196 1500
GTIN	4062406584283
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Nonio y superficie de lectura antideslumbrante con cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de las patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Con ajuste preciso.

Descripción técnica

Longitud del pico	200 mm
Capacidad de medición	0 - 1500 mm
Lectura	0,05 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
División	1/20 mm
Norma	Norma de fábrica
Límite de error	0,36 mm
Ø parte de medición interior	30 mm
Calibración	A1
Peso	5,3 kg
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller
Servicios	
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 2000 mm	021000 2000