



Pie de rey, Capacidad de medición: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	415196 2000
GTIN	4062406584290
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Nonio y superficie de lectura antideslumbrante con cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de las patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Con ajuste preciso.

Descripción técnica

Norma	Norma de fábrica
División	1/20 mm
Capacidad de medición	0 - 2000 mm
Longitud del pico	200 mm
Lectura	0,05 mm
Calibración	A1
Peso	9,3 kg
Límite de error	0,44 mm
Ø parte de medición interior	30 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado

Tipo de producto

Pie de rey para taller

ServiciosCalibraciónPies de rey / calibres de profundidad
Capacidad de medición máxima 2000 mm

021000 2000