



## Pie de rey, Capacidad de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415196 300
GTIN	4062406584245
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Nonio y superficie de lectura antideslumbrante con cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de las patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 300 mm
Peso	0,44 kg
Calibración	A1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Ø parte de medición interior	10 mm
División	1/20 mm
Lectura	0,05 mm
Norma	Norma de fábrica
Longitud del pico	90 mm
Límite de error	0,05 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300