



Pie de rey, Capacidad de medición: 500mm



Datos de pedido

Número de pedido	415196 500
GTIN	4062406584252
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Nonio y superficie de lectura antideslumbrante con cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de las patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Descripción técnica

Límite de error	0,07 mm
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	20 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
División	1/20 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura	0,05 mm
Peso	1,1 kg
Longitud del pico	150 mm
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500