



Pie de rey, Capacidad de medición: 800mm



Datos de pedido

Número de pedido	415196 800
GTIN	4062406584269
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Nonio y superficie de lectura antideslumbrante con cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de las patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Descripción técnica

Calibración	A1
División	1/20 mm
Longitud del pico	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,05 mm
Límite de error	0,1 mm
Peso	2,1 kg
Ø parte de medición interior	20 mm
Capacidad de medición	0 - 800 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000