


Garant UNILINE

**UNI Wall estacionario, Tipo: M****Datos de pedido**

Número de pedido	955450 M
GTIN	4062406584597
Clase de artículo	9GC

**Descripción****Ejecución:**

Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados  $\square$  9×9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas.

**Lacado:**

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

**Nota:**

Encontrará suplementos para identificación en el n.º 955453. Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para suplemento de identificación en el n.º 955474.

**Descripción técnica**

Altura	1920 mm
Anchura	600 mm
Capacidad de carga	75 kg
Anchura útil	600 mm

Profundidad	750 mm
Serie	Wall
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Soporte para pared perforada