

Garant UNI LINE

**Juego de ruedas para UNI Line de 4 piezas, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	955459 1
GTIN	4062406584702
Clase de artículo	9GC

**Descripción****Ejecución:**

Ruedas con  $\varnothing$  125 mm. Ideales también para superficies irregulares. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad. Con banda de rodadura de poliuretano que no deja marca, resistencia de rodadura mínima y ruidos de marcha reducidos. Capacidad de carga por rueda 200 kg. Capacidad de carga máxima al utilizar 4 ruedas: 600 kg.

**Suministro:**

2 rodillos de dirección y 2 ruedas orientables o de parada con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Incluido material de fijación.

**Lacado:**

Galvanizado, no configurable.

Altura: 150 mm

Altura de construcción: 150 mm

$\varnothing$  rueda: 125 mm

Capacidad de carga por unidad: 200 kg

**Descripción técnica**

Capacidad de carga por unidad	200 kg
Altura	150 mm
Altura de construcción	150 mm

Ø rueda	125 mm
Tipo de producto	Rueda