


Garant UNILINE

UNI Tower forma en H estacionario, Tipo: L**Datos de pedido**

Número de pedido	955461 L
GTIN	4062406584696
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Se puede utilizar de forma variable y universal para diversas aplicaciones y configuraciones, por ejemplo, para la aplicación de las 5S, suministro de materiales de primeros auxilios, materiales de limpieza, herramientas, información, etc.

Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. Mediante adaptadores de señal opcionales en diferentes colores se percibe rápidamente en el área de producción. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. Forma en H: 2 paredes laterales con panel transversal en el centro. Los estantes y las puertas se pueden montar en la parte delantera y trasera. No es posible instalar cajones.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Nota:

Encontrará accesorios como suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.º 955474 - 955499.

Descripción técnica

Anchura	750 mm
Capacidad de carga	150 kg
Peso	92 kg
Serie	Tower
Anchura útil	690 mm
Profundidad	750 mm
Profundidad útil	2 × 255 mm
Altura	1920 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Regulación de la altura en el intervalo	37
Tipo de producto	Torre para pared perforada