


Garant UNI LINE**UNI Wall móvil, Tipo: M****Datos de pedido**

Número de pedido	955451 M
GTIN	4062406584719
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados $\square 9 \times 9$ mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas. Con 4 rodillos de dirección, $\varnothing 125$ mm, 2 con freno de estacionamiento.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Nota:

Encontrará suplementos para identificación en el n.º 955453. Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para suplemento de identificación en el n.º 955474.

Descripción técnica

Anchura	600 mm
Altura	2067 mm
Serie	Wall

Ø rueda	125 mm
Anchura útil	600 mm
Profundidad	750 mm
Capacidad de carga	75 kg
Peso	69 kg
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Soporte para pared perforada

Accesorios

Juego de ruedas para UNI Line de 4 piezas Tipo 1	955459 1
UNI Wallestacionario Tipo M	955450 M