

Garant UNILINE

UNI Tower forma de U transportable, Tipo: L**Datos de pedido**

Número de pedido	955462 L
GTIN	4062406584733
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Se puede utilizar de forma variable y universal para diversas aplicaciones y configuraciones, por ejemplo, para la aplicación de las 5S, suministro de materiales de primeros auxilios, materiales de limpieza, herramientas, información, etc.

Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. Mediante adaptadores de señal opcionales en diferentes colores se percibe rápidamente en el área de producción. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. Con 4 rodillos de dirección, \varnothing 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Forma de U: 2 paredes laterales con panel posterior. Posibilidad de montaje de los cajones solo en tamaño M. Se puede montar como máximo 1 cajonera por Tower.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Nota:

Encontrará accesorios como suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.º 955474 - 955499.

Descripción técnica

Altura	2070 mm
Peso	96 kg
Capacidad de carga	150 kg
Profundidad útil	510 mm
Anchura útil	690 mm
Anchura	750 mm
Ø rueda	125 mm
Profundidad	750 mm
Serie	Tower
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Regulación de la altura en el intervalo	37
Tipo de producto	Torre para pared perforada

Accesorios

Juego de ruedas para UNI Line de 4 piezas Tipo 1	955459 1
UNI Towerforma de U estacionario Tipo L	955460 L