


Garant UNILINE

**UNI Tower forma en H transportable, Tipo: L****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 955463 L      |
| GTIN              | 4062406584757 |
| Clase de artículo | 9GC           |

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Se puede utilizar de forma variable y universal para diversas aplicaciones y configuraciones, por ejemplo, para la aplicación de las 5S, suministro de materiales de primeros auxilios, materiales de limpieza, herramientas, información, etc.

Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas  $\square$  9x9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. Mediante adaptadores de señal opcionales en diferentes colores se percibe rápidamente en el área de producción. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. Con 4 rodillos de dirección,  $\varnothing$  125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Forma en H: 2 paredes laterales con panel transversal en el centro. Los estantes y las puertas se pueden montar en la parte delantera y trasera. No es posible instalar cajones.

**Lacado:**

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

**Nota:**

Encontrará accesorios como suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.º 955474 - 955499.

## Descripción técnica

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Anchura útil                            | 690 mm                     |
| Profundidad útil                        | 2 × 255 mm                 |
| Profundidad                             | 750 mm                     |
| Serie                                   | Tower                      |
| Ø rueda                                 | 125 mm                     |
| Capacidad de carga                      | 150 kg                     |
| Peso                                    | 96 kg                      |
| Anchura                                 | 750 mm                     |
| Altura                                  | 2070 mm                    |
| Retícula panel perforado Hoffmann       | 9×9                        |
| Regulación de la altura en el intervalo | 37                         |
| Tipo de producto                        | Torre para pared perforada |

## Accesorios

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Juego de ruedas para UNI Line de 4 piezas Tipo 1 | 955459 1 |
| UNI Towerforma en H estacionario Tipo L          | 955461 L |