




Llave universal, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	623610 1
GTIN	4003773048954
Clase de artículo	64D

Descripción

Ejecución:

Llave de vaso en cruz de fundición a presión de zinc con adaptador de plástico y puntas intercambiables (Phillips y ranura).

Aplicación:

Para las áreas de calefacción, climatización, sanitarios y construcción.

Idóneo para:

Cuadrado de 5; 7; 8 mm, triángulo de 9 – 10 mm, cuadrado escalonado de 6; 7; 8; 9; 10 mm, hexágono de 3 mm (para tornillos prisioneros), asiento para puntas 1/4 pulgada, ranura en cruz PH2, ranura de 1,0x7 mm.

Descripción técnica

Longitud total	90 mm
Quality Dress	Profi-Key para sistemas de paso estándar 90 mm
Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Perfil de salida	Llave de vaso cuadrada

Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornillador cuadrado
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Tipo de producto	Llave de armario de distribución