

Garant UNILINE

**Puerta media altura, montada abajo, Tipo: L****Datos de pedido**

Número de pedido	955491 L
GTIN	4062406586140
Clase de artículo	9GC

**Descripción****Ejecución:**

Puertas para UNI Tower de chapa de acero, reforzadas por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes.

**Idóneo para:**

UNI Tower forma U, solo se puede montar en la mitad inferior.

**Suministro:**

Puerta tope a la derecha con travesaño, tope de puerta y cubierta del compartimento de puerta.

**Lacado:**

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. No configurable.**

**Descripción técnica**

Altura	794 mm
Anchura	684 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Tipo de producto

Puerta batiente