

Garant UNILINE

Puerta altura completa, Tipo: L**Datos de pedido**

Número de pedido	955490 L
GTIN	4062406586102
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Puertas para UNI Tower de chapa de acero, reforzadas por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes.

Idóneo para:

UNI Tower, forma de U y de H.

Suministro:

Puerta tope a la derecha con travesaños y tope de puerta.

Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. No configurable.**

Descripción técnica

Anchura	684 mm
Altura	1792 mm
Peso	19 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados

Cerradura de pasador cilíndrico

bombillo modular

Tipo de producto

Puerta batiente