

Garant GRIDLINE

Armario vertical, anchura 30G, 2 departamentos extraíbles portables 6G, 1 departamento extraíble portable 12G, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	943115 2000
GTIN	4062406586201
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Los armarios verticales en 30x28G están equipados **con departamentos extraíbles portables**, que llevan un **seguro de extracción individual**, para que solo se pueda abrir un departamento extraíble cada vez. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Los bastidores de los departamentos extraíbles tienen una retícula de perforaciones con □ 9x9 mm a intervalos de 37 mm, para el alojamiento de soportes para herramientas, cubetas de estante y paredes perforadas. Los armarios verticales están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y **han de asegurarse forzosamente contra vuelco**.

Se puede cerrar con cerradura de pasador cilíndrico. Todos los departamentos extraíbles se cierran conjuntamente.

Bandeja telescópica vertical, anchura útil del departamento extraíble 6G, 150 mm; bandeja telescópica vertical, anchura útil del departamento extraíble 12G, 300 mm.

Capacidad de carga del departamento extraíble 6G, 175 kg; capacidad de carga del departamento extraíble 12G, 350 kg.

Partes opcionales:

Las bandejas telescópicas verticales se pueden equipar con:

Estante n.º 943160, pared perforada n.º 943166, estante inclinado n.º 943162 y n.º 943163, riel Multifix n.º 943170.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de los departamentos extraíbles de color gris claro RAL 7035, parte frontal de los armarios verticales de color antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de los departamentos extraíbles no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Anchura	750 mm
Modelo bandeja telescópica vertical	sin apoyo
Cantidad de departamentos extraíbles	3
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	700 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil	1691 mm
Altura	2000 mm
Profundidad en G	28
Peso	163 kg
Anchura en G	30
ComfortClose	no
Departamento vertical extraíble, profundidad útil	600 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	37 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario vertical