

Garant UNILINE

**UNI Tower forma de U estacionario, Tipo: M****Datos de pedido**

Número de pedido	955464 M
GTIN	4062406586188
Clase de artículo	9GC

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de preparación modular para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix.

Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas  $\square$  9x9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. Forma de U: 2 paredes laterales con panel posterior. Posibilidad de montaje de cajones y puertas.

**Suministro:**

UNI Tower n.º 955460 tam. M; 2 estantes n.º 955481 tam. M; suplemento n.º 955475 tam. GREY.

**Lacado:**

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

**Nota:**

Encontrará otros accesorios, como pictogramas, estantes, cajones y puertas en los n.º 955474 - 955499.

**Descripción técnica**

Serie	Tower
-------	-------

Capacidad de carga	150 kg
Profundidad	750 mm
Profundidad útil	510 mm
Anchura	720 mm
Altura	2140 mm
Anchura útil	540 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Regulación de la altura en el intervalo	37
Tipo de producto	Torre para pared perforada

## Accesorios

Suplemento paraUNI Tower M Tipo GREY	955475 GREY
UNI Towerforma de U estacionario Tipo M	955460 M