



Soporte de torneado de apriete, derecha, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	269991 2
GTIN	4960664603336
Clase de artículo	250

Descripción

Soporte de torneado de apriete 2 Código ISO Soporte: SDJCR1616JX-11FF

Plaquita de corte adecuada: DC..11T3..

Anchura de función L₄: 16 mm

Longitud total L: 120 mm

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDJCR1616JX-11FF
Serie	QuickTurn
Tamaño de placa	11 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Longitud total L	120 mm
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	DC..11T3..
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre

229715