



Soporte de torneado de apriete, derecha, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	269991 3
GTIN	4960664603220
Clase de artículo	250

Descripción

Soporte de torneado de apriete 3 Código ISO Soporte: SDJCR1010JX-11FF

Plaquita de corte adecuada: DC..11T3..

Anchura de función L₄: 10 mm

Longitud de la cabeza L₁: 20 mm

Longitud total L: 120 mm

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	120 mm
Serie	QuickTurn
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Tamaño del mango	10 mm
Anchura de función L ₄	10 mm
Código ISO Soporte	SDJCR1010JX-11FF
Plaquita de corte adecuada	DC..11T3..
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo BH6X25 Tipo 1	269993 1
Resorte SP-6 Tipo 1	269994 1
Abrazadera Tipo 1	269992 1
Tornillo de amarre	229715