



Soporte de torneado de apriete, derecha, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	269991 1
GTIN	4960664008803
Clase de artículo	25W

Descripción

Soporte de torneado de apriete 1 Código ISO Soporte: KGBR2020K22-15

Plaquita de corte adecuada: GBA43

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud total L: 125 mm

Descripción técnica

Código ISO Soporte	KGBR2020K22-15
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	12,7 mm
Serie	QuickTurn
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	GBA43
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo BH6X25 Tipo 1	269993 1
Resorte SP-6 Tipo 1	269994 1
Abrazadera Tipo 1	269992 1