



## Calibre macho no pasa para roscas para MultiCheck Digital, Rosca: M2



### Datos de pedido

Número de pedido	486516 M2
GTIN	4046122621170
Clase de artículo	48B

### Descripción

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Idóneo para:**

Aparato básico 486511 tam. 2-10, casquillo de medición n.º 486512 tam. 2-10 y casquillo protector n.º 486515 tam., M2 hasta M10.

### Descripción técnica

Norma	DIN 13
Paso de rosca	0,45 mm
Rosca	M2
Tipo de rosca	M
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Calibre macho No Pasa para roscas

### Servicios

Calibración Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm	028500 60
---	-----------

Calibración DAkkSCalibre macho para roscas Pasa o No  
Pasa Ø máximo 90 mm

028540 90