



Calibre macho no pasa para roscas para MultiCheck Digital, Rosca: M16



Datos de pedido

Número de pedido	486516 M16
GTIN	4046122621156
Clase de artículo	48B

Descripción

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Idóneo para:

Aparato básico 486511 tam. 12-20, casquillo de medición n.º 486512 tam. 12-20 y casquillo protector n.º 486515 tam., M12 hasta M20.

Descripción técnica

Norma	DIN 13
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de rosca	M
Rosca	M16
Paso de rosca	2 mm
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Calibre macho No Pasa para roscas

Servicios

Calibración Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm	028500 60
---	-----------

Calibración DAkkSCalibre macho para roscas Pasa o No
Pasa Ø máximo 90 mm

028540 90