



**Juego de fresas con mango 10 piezas, Z3 – medio, con rompevirutas, HSS,
Número de fresas con mango: 10**



Datos de pedido

Número de pedido	541550 10
GTIN	4045197156365
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Surtidos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales.
Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales.
Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Suministro:

Caja con:

1 fresa con mango n.º 540800

Forma A1020 / AS0616 / AS1225 / C0616 / C1225 / M1225 / D1210 / G0618 / G1225 / G1630.

Suministro:

1 ud. n.º 540800 de cada tam. AS0616 / AS1020 / AS1225 / C0616 / C1225 / M1225 / D1210 / G0618 / G1225 / G1630.

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Material de corte	HSS
-------------------	-----

Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	10

Accesorios

Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo M1225	540800 M1225
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo C1225	540800 C1225
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo C0616	540800 C0616
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo G1225	540800 G1225
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo G0618	540800 G0618
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo AS1225	540800 AS1225
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo AS0616	540800 AS0616
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo G1630	540800 G1630
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo D1210	540800 D1210
Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas Tipo AS1020	540800 AS1020