

**TRICOFLEX**

**Manguera de tejido transparente, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 9mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	080042 9
GTIN	3506110929738
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C. TCN-AL, manguera flexible, resistente a la presión y duradera. Máxima resistencia química. Presión de servicio 15 bar. Con homologación para el contacto con alimentos (VO / 2011 - categoría A / B / C).

**Descripción técnica**

Color	transparente
Longitud de manguera	50 m
Ø exterior manguera	15 mm
Ø interior manguera	9 mm
Material	Manguera de PVC de tres capas con refuerzo de fibras de poliéster
Autorización de alimentos (VO/2011)	sí
Presión de servicio máx.	15 bar

Intervalo de temperatura	-15 - 60 °C
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m
Tipo de producto	Tubo