

Garant GRIDLINE

Armario para productos de limpieza Anchura 40G con puertas batientes de chapa maciza, Altura mm / Tipo: 2000-4**Datos de pedido**

Número de pedido	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario universal para guardar productos de limpieza, aparatos de limpieza y ropa. Posibilidad de instalación de estantes galvanizados a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y que se pueden cerrar por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con **cerradura de pasador cilíndrico**. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Capacidad de carga de los estantes 25 kg. Apropiado para la perforación 9×9 mm en intervalos de 37 mm en la carcasa de subdivisión para la **colocación de ganchos y soportes Easyfix** (en el grupo 95).

Suministro:

Práctica subdivisión con 3 estantes de anchura 20G cada uno. Pared perforada adicional en la pared interior del armario. Incluye ganchos y soportes Easyfix.

Suministro:

Gancho Easyfix n.º 955505 tam. 50: 5
Gancho Easyfix n.º 955605 tam. 60: 2
Soporte Easyfix n.º 9554665 tam. 18-26: 2

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Los armarios para productos de limpieza son compatibles dimensionalmente con todos los armarios GridLine de profundidad 20G y se pueden combinar con ellos libremente. Encontrará otros accesorios como estantes y cajones en el grupo 94.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura en G	40
Anchura	1000 mm
Altura útil	1840 mm
Profundidad	500 mm
Peso	109 kg
Altura	2000 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para productos de limpieza

Accesorios

Soporte para tubos Easyfix Ø interior 60 mm	955605 60
Soporte para herramientas Easyfix 45° Profundidad útil 50 mm	955505 50
Soporte de apriete flexible Easyfix Ø abrazadera 18-26 mm	955665 18-26