


Garant UNILINE

UNI Tower forma H asimétrica estacionario, Tipo: L**Datos de pedido**

Número de pedido	987104 L
GTIN	4062406587888
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Sistema de preparación modular para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información.

La UNI Tower Forma H asimétrica se puede equipar **por ambos lados**. En el compartimento más profundo se pueden colocar 2 colectores de residuos n.º 987110 tam.45. El compartimento más pequeño es apropiado para el almacenamiento de productos y aparatos de limpieza.

Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas \square 9×9 mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Nota:

Encontrará otros accesorios, como pictogramas, estantes, cajones y puertas en los n.º 955474 – 955499.

Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Altura: 1920 mm
Anchura: 750 mm
Profundidad: 750 mm
Anchura útil: 690 mm
Profundidad útil: 180/ 330 mm
Peso: 92 kg

Descripción técnica

Anchura	750 mm
Profundidad útil	180/ 330 mm
Altura	1920 mm
Serie	Tower
Peso	92 kg
Anchura útil	690 mm
Profundidad	750 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Unidad de limpieza