


Garant UNILINE

CLEANING Tower Forma H estacionario, Tipo: L**Datos de pedido**

Número de pedido	987102 L
GTIN	4062406588915
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Torre de limpieza modular para el acceso directo a aparatos de limpieza. La CLEANING Tower Forma H se puede equipar **por ambos lados**. En el compartimento más profundo se pueden colocar hasta 4 colectores de residuos n.º 987125 tam. 25. El compartimento más pequeño es apropiado para el almacenamiento de productos y aparatos de limpieza.

Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales en tam.L permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

Suministro:

CLEANING Tower forma H asimétrica; suplemento n.º 955476 tam. L

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Descripción técnica

Capacidad de carga	150 kg
Anchura	750 mm
Profundidad	750 mm
Peso	96 kg
Anchura útil	690 mm
Altura	2140 mm
Profundidad útil	180/ 330 mm
Serie	Cleaning Tower
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Unidad de limpieza

Accesorios

Suplemento paraUNI Tower L Tipo GREY	955476 GREY
Pictograma UNI Line Tipo CLEANING	955474 CLEANING