



Carro transportador CarryMore, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	693652 1
GTIN	5733439146425
Clase de artículo	64B

Descripción

Ejecución:

- Con el carro CarryMore se pueden transportar fácilmente varios bastidores de transporte CarryMore conectados.
- Mango grande, práctico y ergonómico.
- Ruedas grandes (Ø 25 cm), por lo tanto, muy adecuadas para escaleras.
- La placa soporte se puede levantar y fijar en posición vertical mediante imanes, para que ocupe el mínimo espacio en un vehículo.
- Acoplamiento de unión para la fijación del CarryMore en el carro. Se puede fijar a diferentes alturas, dependiendo de la cuántos CarryMore se transporten.
- Área de trabajo adicional en un CarryMore para la colocación de 1 CarryLite 4x8.
- El carro CarryMore puede alojar hasta 4 uds. CarryMore 55 o 3 uds. CarryMore 80.

Material (carro): Aluminio

Ø de rueda: 250 mm

Ancho de rueda: 50 mm

Altura: 1100 mm

Anchura: 400 mm

Ø rueda: 250 mm

Capacidad de carga: 80 kg

Peso: 11,6 kg

Descripción técnica

Anchura	400 mm
Peso	11,6 kg
Altura	1100 mm
Capacidad de carga	80 kg
Ø rueda	250 mm
Tipo de producto	Carretilla transportadora