



Juego de brocas de percusión de metal duro "MX4", Ø de broca: 5-12mm



Datos de pedido

Número de pedido	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. En caja de plástico.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **4 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789050: 1 ud. de cada
tam. 5; 6 longitud 110 mm;
tam. 6; 8; 8; 10; 12; longitud 160 mm

Descripción técnica

Ø de broca	5 - 12 mm
Número de filos Z	4

Embalaje	Caja de plástico
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

Accesorios

Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 6X160 mm	789050 6X160
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 12X160 mm	789050 12X160
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 6X110 mm	789050 6X110
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 5X110 mm	789050 5X110
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 8X160 mm	789050 8X160
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 10X160 mm	789050 10X160