

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush tipo C Ø 25 mm Juego de agujas de 24 piezas, Ø de mango 3 mm, RB-ZB, Tamaño de grano: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	573545 50
GTIN	50048011276118
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen **una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.**

El Bristle-Brush **radial** consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).

Mandrino de sujeción (**Ø del mango 3 mm**) desmontable. Los segmentos se pueden combinar formando el ancho del cepillo que se desee.

Con cerdas curvadas (tipo C) para el **mecanizado de superficies perfiladas.**

**Aplicación:**

Tener en cuenta el sentido de giro.

Empleo en amoladoras rectas o ejes flexibles sin otros accesorios.

**Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible.**

Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.

**Suministro:**

24 segmentos (aprox. 1,6 mm de ancho) **incluido mandrino de sujeción** con Ø de mango 3 mm.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	35000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	25 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	3 mm
Color	verde
Tamaño de grano	50
Anchura del cepillo	1,6 - 10 mm

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	RB-ZB
Quality Dress	RB-ZB
Tipo de producto	Cepillo circular