



## Juego de limas con mango de 2 componentes, 6 piezas en estuche enrollable Metal/madera, corte 2, Longitud sin cola: 250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	517417 250
GTIN	4009215192285
Clase de artículo	56B

### Descripción

#### Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en **estuches enrollables resistentes de nailon**.

Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.

**Corte 2** = semifino.

Con mangos ergonómicos de plástico de 2 componentes.

#### Aplicación:

**Lima de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

#### Suministro:

Juego de limas **de 6 piezas**, cada una con una **escofina plana, semirredonda y redonda para madera** y una **lima plana, semirredonda y redonda para metal**.

### Descripción técnica

Atributo del nombre de producto	corte 2
---------------------------------	---------

Corte	2
Norma	DIN 7261
Número limas sueltas	6
Tipo de producto	Lima de taller

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

### Accesorios

Lima redonda Longitud sin cola 250 mm	514200 250
Lima semirredonda Longitud sin cola 250 mm	513200 250
Escofina para madera, redonda Longitud sin cola 250 mm	519370 250
Escofina para madera, punta plana Longitud sin cola 250 mm	519300 250
Lima plana Longitud sin cola 250 mm	510200 250
Escofina para madera, semirredonda Longitud sin cola 250 mm	519330 250