

**TRICOFLEX****Manguera de tejido transparente, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 13mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 080042 13     |
| GTIN              | 3506110938211 |
| Clase de artículo | 08A           |

**Descripción****Ejecución:**

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C. TCN-AL, manguera flexible, resistente a la presión y duradera. Máxima resistencia química. Presión de servicio 15 bar. Con homologación para el contacto con alimentos (VO / 2011 - categoría A / B / C).

**Descripción técnica**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material                            | Manguera de PVC de tres capas con refuerzo de fibras de poliéster |
| Color                               | transparente  |
| Ø exterior manguera                 | 20 mm   |
| Longitud de manguera                | 50 m  |
| Ø interior manguera                 | 13 mm   |
| Presión de servicio máx.            | 15 bar  |
| Autorización de alimentos (VO/2011) | sí  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Intervalo de temperatura        | -15 - 60 °C   |
| Atributo del nombre de producto | Longitud 50 m |
| Tipo de producto                | Tubo          |