

Garant GRIDLINE

**Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta batiente transparente, Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942703 800
GTIN	4062406595500
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×28G. Cajones adecuados: 26×24G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

**El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Profundidad	700 mm
Altura útil	645 mm

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	28
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Posicionamiento mango	arriba
Altura	800 mm
Anchura	750 mm
Anchura en G	30
ComfortClose	no
Peso	56 kg
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--------------------------------------------	-------------